

**CC.T 09T302, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 270 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PV720
Sfărâmbător de aşchii	HQ
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire