

HOLEX®
CCMT 09T304 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130

Date comandă

Numărul de comandă	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 09T304 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avans f : 0,06 - 0,36 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans f	0,06 - 0,36 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,75 mm
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	MM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HBX130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru