

**CCMT 120404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Sfărâmător de aşchii	GK
Categorie	PV720
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire