

**DC.T 070204, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Categorie	PV720
Sfărâmător de aşchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire