

**DC.T 11T308, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PV720
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire