


SNMG 120404, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120404 CA510 Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: CA510
 Sfârâmător de așchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 180 - 590 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	PQ
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA510

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire