


SNMG 120404, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120404 CA6525 Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: CA6525
 Sfărâmător de aşchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	MQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Categorie	CA6525

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire