

**VBMT 160404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Categorie	PV720
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire