

**VBMT 160408, Categorie: PV720****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261184 PV720 |
| GTIN | 4960664726141 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Sfărâmător de așchii | HQ |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 270 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | PV720 |
| Avans f | 0,05 - 0,25 mm/rot |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Metalceramice |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBMT 160408 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 2 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire