

**WNMG 080404, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfărâmatăor de așchii	MQ
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire