


WNMG 060408, Categorie: SP0819

Date comandă

Numărul de comandă	252084 SP0819
GTIN	2050001938770
Clasa articolului	28A

Descriere

WNMG 060408 SP0819 Categorie: SP0819

Sfârâcător de așchii: 4E

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 120 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 150 - 320 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Sfârâcător de așchii	4E
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	150 - 320 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 120 m/min

Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Aplicația principală	S
Categorie	SP0819
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire