

Garant
Set de bare de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta

Date comandă

Numărul de comandă	260334
GTIN	4045197653055
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH1012K SDUCR/L07
Cod ISO Suport	AH1216M SDUCR/L07
Cod ISO Suport	AH0810H SDUCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	15,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	19,5 mm
Decalaj central L ₃	7 mm
Decalaj central L ₃	9 mm
Decalaj central L ₃	11 mm

Lungime cap L ₁	22 mm
Lungime cap L ₁	28 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât L ₄	8 mm
Lățime gât L ₄	10 mm
Lățime gât L ₄	12 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bară de strunjit din oțel rapid HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/07 mm	260332 1012/07
Bară de strunjit din oțel rapid HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 8/07 mm	260332 8/07
Bară de strunjit din oțel rapid HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/07 mm	260332 1216/07
Bară de strunjit din oțel rapid HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/07 mm	260332 0810/07

