

HOLEX

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, forma ADB, SK 50, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302058 12
GTIN	4045197830333
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.
- Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Reducție recomandată	302140; 302135
Ø exterior D	49,5 mm
L ₂	40 mm
Lungime utilă L ₁	61,5 mm

Interval de reglaj V	10 mm
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Ø D ₂	32 mm
Filet M	M10×1
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302135 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302140 6
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302140 5
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302135 4
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302135 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50

