



Corp de bază pentru capul de alezat fără ajustare axială KOMET® TwinKom® cu coadă ABS®, lung, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm



Date comandă

Numărul de comandă	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Clasa articolului	24F

Descriere

Execuție:

- Suporturile radiale reglabile se folosesc în pereche pentru realizarea alezajului, și se pot schimba în funcție de mărimea alezajului de prelucrat.
- Structură compactă a sculelor.
- Duză sferică reglabilă pentru răcire pentru direcționarea alimentării cu lichid de răcire direct pe tășuri.
- În cazul operațiilor de găurire în adâncime, canalele spiralate dovedesc o capacitate deosebită de evacuare a așchiilor.
- Compatibil cu 1 canal cu cantitate minimă de ungere

Notă:

Vă rugăm să comandați separat suportul și plăcuțele amovibile.

Alte modele și dimensiuni cu ajustare axială, la cerere.

Exemplu de comandă:

1xCod 236680 Ref. 24–32 – Corp de bază pentru capul de alezat G01.

2xCod 236684 Ref. 24–32 – Suport pentru capul de alezat.

10xCod 236520 Ref. 18–010 – Plăcuțe amovibile pentru utilizare universală (acoperire BK8425).

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	120 mm
Gamă de Ø D _{min} -D _{max}	39 - 53 mm
Ø cozii ABS® D _s	40 mm
Lungimea gulerului L ₂	8 mm

Fișă de date

Execuție	lung
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/236682-39-53>