

**SNMG 150612, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 150612 CA510 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: CA510

Sfărâmător de așchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	PH
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Categorie	CA510

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire