


WN.G 080408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Clasa articolului	25E

Descriere

WN.G 080408 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmător de aşchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	PS
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire