

HOLEX®**WNMG 080408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

Numărul de comandă	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 080408 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Sfârâmător de așchii	PM
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Categorie	HBX020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de filetat
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	6
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru