

**WN.G 080404, Categorie: KW10****Date comandă**

Numărul de comandă	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 400 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,35 mm/rot
Sfărâmător de așchii	AH
Aplicația principală	N
Categorie	KW10
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire