


WN.G 080408, Categorie: KW10

Date comandă

Numărul de comandă	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Clasa articolului	25E

Descriere

WN.G 080408 KW10 Categorie: KW10

Sfărâmbător de așchii: AH

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 400 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 400 m/min
Sfărâmbător de așchii	AH
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	KW10
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire