

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	SS

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire