


**WN.G 080408, Categorie: SW05****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WN.G 080408 SW05 Categorie: SW05

Sfărâmbător de așchii: MU

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	MU
Avans $f$	0,1 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	Ti
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	SW05
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire