

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: CU7010****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260356 CU7010 |
| GTIN               | 4045197668967 |
| Clasa articolului  | 21G           |

**Descriere**

DCMT 11T302 CU7010 Categorie: CU7010

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 210 m/min**Descriere tehnică**

|  |                |
|--|----------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$                     | 0,2 - 1,5 mm   |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară | 80 - 140 m/min |
| Sfârâmător de așchii                         | SS             |
| Aplicația principală                         | P              |
| Condiție de tăiere                           | continuă       |
| Aplicație secundară                          | M              |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 90 - 210 m/min                     |
| Rază la colț                                  | 0,2 mm                             |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,2 mm/rot                  |
| Categorie                                     | CU7010                             |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare                           |
| Materialul sculei                             | Metalceramice                      |
| Strat de acoperire                            | neacoperit                         |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | DCMT 11T302                        |
| Numărul de schimbări / tăișuri                | 2                                  |
| Toleranță                                     | M                                  |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |