

**DCGX 0702005, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Clasa articolului	28D

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 440 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	62
Rază la colț	0,05 mm
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 3 mm
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGX 0702005
Numărul de schimbări / tăşuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire