

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire