

Garant**DC.T 070204, Categorie: CU7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 CU7010 Categorie: CU7010
Sfârâmător de aşchii: SS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	80 - 140 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicație secundară	M
Sfârâmător de aşchii	SS

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire