


**TNMG 160408, Categorie: CA510**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Clasa articolului	25E

**Descriere**

TNMG 160408 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmbător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 180 - 590 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmbător de așchii	PQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 590 m/min
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire