

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 2 tăişuri.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LPGT 010210 ER-GM
Tip	ST1400
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,2 mm
Categorie	PR1825
Materialul sculei	Carbură
Avans $f_z$ per dinte	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		