

**Plăcuță amovibilă pentru frezare LOGU 030310 ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1825****Date comandă**

Numărul de comandă	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă bilaterală cu 4 muchii așchietoare. Execuția convexă a muchiilor așchietoare ale plăcuței amovibile asigură pătrunderea ușoară a muchiei așchietoare în material.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Descriere tehnică

Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Rază la colț	1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOGU 030310 ER-GM
Tip	ST1400
Categorie	PR1825
Materialul sculei	Carbură
Avans f_z per dinte	0,2 - 1,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		