


TNMG 160408, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	MQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire