

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma AD cu canal de răcire, BT 30 scurt, Ø de prindere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303406 12
GTIN	4067263110248
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, cursă de ajustare 10 mm (începând de la Ø 6).**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Suport	BT 30 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Fișă de date

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă cu teșire

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/303406-12>