

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma AD cu canal de răcire, BT 30 scurt, Ø de prindere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303406 6
GTIN	4067263110217
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ajustare integrată a lungimii sculelor, cursă de ajustare 10 mm (începând de la Ø 6).
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø exterior D	27 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	BT 30 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă cu teșire

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Dulap integrat în bază	354290