

metabo**Freză pentru muchii cu operare manuală, Tip: KFM1615F****Date comandă**

Numărul de comandă	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv de frezat muchii metalice pentru înălțimi de șanfrenare de până la 15 mm pentru pregătirea cusăturii de sudură.

- **Reglarea adâncimii de frezare fără unelte, în pași de 0,1 mm. (Între 0 mm și 15 mm)**
- **Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare.**
- **Lucrări controlate prin plăci de ghidare cu suprafață mare.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lină și blocaj contra repornirii.**

Controler cu o singură atingere. Reglare patentată a adâncimii de frezare, fără unelte, în pași de 0,1 mm. Puncte de fixare pentru perioade scurte de setare, pentru a preveni reglarea nedorită a adâncimii de frezare în timpul lucrului. Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare direct prin intermediul plăcilor de ghidare. Cap de frezare universal cu trei plăci amovibilă de carbură pentru toate unghiurile de șanfrenare de la 0 - 90°. Lucrări controlate prin plăci de ghidare cu suprafață mare. Rolă de oprire pentru ghidarea țevilor pentru o pregătire ușoară a sudurii. Mâner reglabil fără instrumente pentru ghidare sigură și uniformă. Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață. Vario-Constamatic (VC) este un convertizor electronic de cuplu cu roată de reglare: pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină. Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire. Protecția utilizatorului prin plăci laterale pentru a îndepărta așchiile. Cu METABOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare. Ilustrație informativă.

Pentru execuția de teșituri și de raze pe materiale netede, la table și recipiente, pentru execuția de muchii interioare și exterioare, de contururi precum și pentru rotunjirea alezajelor.

Livrare:

3 inserții de carbură universale, rolă opritoare, 2 șurubelnițe, chei fixe SW 10, mâner, metaBox.

- **3 plăci amovibile din carbură de tungsten universale**
- **Rolă opritoare**
- **Șurubelniță pentru șuruburi TORX 15**
- **SW 4 șurubelnițe cu mâner în T**
- **Cheie fixă de SW 10**
- **Mâner în U**
- **metaBOX 280 L**

Notă:

Accesoriiile recomandate găsiți cu codurile 078132 și 078134.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înălțime max. a teșiturii 45°	15
Greutate	6,9 kg
Nivel de putere acustică (LwA)	104 dB(A)
Putere de ieșire	900 W
Turație de mers în gol	12000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	2,5 m/s ²
Lungimea cablului	4 m
Lățime max. a teșiturii 45°	21
Gradarea reglării adâncimii de frezare	0,1 mm
Rotunjirea celui mai mic Ø exterior	100 mm
Putere nominală	1550 W
Nivel de presiune acustică	93 dB(A)
Unghiul teșiturii	0 - 90 grad
Blocaj contra repornirii	da
Pornire lină	da
Tip produs	Mașină de frezat