

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1810, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	224030 GG
GTIN	4960664027590
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Geometrie specială a plăcuțelor amovibile pentru forțe de tăiere reduse și evacuarea îmbunătățită a așchiilor. Toate tipurile cu **tăişuri Wiper** pentru avansuri mari.

Aplicație:

NB2T / NB3T: Ideale pentru **tăiere întreruptă**, putere ridicată de tăiere și avansuri mari.

Notă:

Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma NB2 și NB3.

Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru $a_e = 1 \times D$.

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Grosime plăcuță E	6,35 mm
Tip	GG
Avans f_z per dinte	0,06 - 0,15 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Categorie	PR1810
Materialul sculei	Carbură
Aplicație	Degroșare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		