

Garant**DC.T 070204, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Clasa articolului	21G

Descriere**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	N
Sfârșământor de aşchii	AM
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire