


**DC.T 070202, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DC.T 070202 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	MQ
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	M

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire