

**simturn AX Cuțit pentru copiere, dreapta, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270653 3
GTIN	2050002078857
Clasa articolului	24U

Descriere**Execuție:**

Versiune similară (prindere nouă) cu fostele coduri 240110 – 240135.

Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39)

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531 – 270536 și 270539 – 270544.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,2 mm
Adâncime maximă de retezare $t_{\max}$	0,7 mm
a	2,7 mm
Rază R	0,1 mm
Ø D	5 mm
f	1,25 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	400 m/min	N

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	240 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	210 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		