

**DNMG 150604, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	CA125P
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PQ
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire