

**VBMT 160408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Sfărâmbător de așchii	HQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire