



Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCMT 11T308, pentru prelucrare de finisare, Categorie: CA125P



Date comandă

Numărul de comandă	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Sfărâmător de așchii	HQ
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	CA125P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire