

**TNMG 160408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	CA125P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Sfărâmatör de aşchii	PMG
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire