


**WN.G 080408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	CA125P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WN.G 080408
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm

Sfărâmător de aşchii

PMG

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire