

**DC.T 11T304, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Categorie	CA125P

Sfărâmător de aşchii

HQ

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire