

**DCMT 070204, Categorie: CA125P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260483 CA125P |
| GTIN | 4960664018079 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Aplicația principală | P |
| Materialul sculei | Carbură |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 3 mm |
| Toleranță | M |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 90 - 260 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Categorie | CA125P |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 070204 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |

Sfărâmător de aşchii

GK

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire