

**DNMG 150604, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Sfărâmtor de așchii	PMG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire