

**DNMG 150616, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150616
Sfărâmător de așchii	PH
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	CA115P
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire