

**DC.T 11T304, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Toleranță	M
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	HQ
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăisuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA115P
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire