


**DNMG 150608, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	170 - 380 m/min
Sfărâmător de așchii	PH
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	CA115P
Rază la colț	0,8 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire