

**DNMG 150612, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	PMG
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire