

**TNMG 160404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	PQ
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire