

**VNMG 160404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Sfârșământor de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Categorie	CA115P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire